

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.110

# System řadových skříní VX25

State: 4.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.110 - Systém řadových skříní VX25 Základní skříň s prosklenými dveřmi

Základní skříň VX s prosklenými dveřmi pro průmyslové aplikace: Rám skříně s prosklenými dveřmi na přední straně, zadní dveře, střešní plech, dělené podlahové plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně.



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. číslo     | VX 8840.110  |
| Materiál       | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm<br>Střecha: ocelový plech 1,5 mm<br>Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm<br>Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm<br>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením<br>Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva   |
| Barva          | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně<br>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°)<br>Dveře z ocelového plechu vzadu (130°)<br>Přední a zadní uzávěr: 3 mm, Doppelbart<br>Střešní plech<br>Podlahový plech                     |

# Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Rozměry                            | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 800 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55  |
| Stupeň krytí NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating podle UL 50E           | Typ 1<br>Typ 12  |
| Kód IK                             | IK08   |
| Základní materiál                  | Ocelový plech  |
| Balení                             | 1 ks   |
| Netto hmotnost                     | 87 kg  |
| Brutto hmotnost                    | 90 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 221,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF            | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby                  | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Popis výrobku                      | Rozváděč VX 800x2000x800, skleněné dveře vpředu, plné vzadu, bez MD, RAL7035                                       |

# Approvals

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Certificates | Povrch<br>Stupeň krytí |

# Approvals

---

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK