

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.108

TopTherm fan-filtreler

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.108 - TopTherm fan-filtreler

Yüzelele aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Özellikleri

Model numarası	SK 3237.108
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Ürün değişikliği	Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan	Eksenel, gölge kutuplu motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)	50 Hz'de: 20 m ³ /h 60 Hz'de: 25 m ³ /h
Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)	1 x 3237208: 15/18 m ³ /h 2 x 3237208: 16/20 m ³ /s
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 12 W 60 Hz'de: 10 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,065 A 60 Hz'de: 0,07 A
Ölçüler	Genişlik: 116,5 mm Yükseklik: 116,5 mm
Montaj derinliği	43 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 92 mm Delik yüksekliği: 92 mm

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, keçe filtre ile Tip 3 Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Bilgi	Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir. Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)	50 Hz'de: 55.000 h 60 Hz'de: 60.000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 38 dB(A) 60 Hz'de: 43 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,45 kg
Brüt ağırlık	0,468 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK filter fan TopTherm, 20/25 m ³ / h, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm

Onaylar

Onaylar

Onaylar	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
