

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3244.140

## TopTherm fan-filtreler

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3244.140 - TopTherm fan-filtreler

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3244.140
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Ürün değişikliği	Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan	Diyagonal, trifaze motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtrelili)	50 Hz'de: 855 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 905 m <sup>3</sup> /h
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)	50 Hz'de: 700 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 770 m <sup>3</sup> /h
Keçe filtre matlı, çıkış filtrelili hava çıkışı (adet x sipariş numarası)	1 x 3243200: 485/520 m <sup>3</sup> /s 2 x 3243200: 570/630 m <sup>3</sup> /s
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 93 W 60 Hz'de: 140 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,17 A 60 Hz'de: 0,21 A
Ölçüler	Genişlik: 323 mm Yükseklik: 323 mm

# Özellikleri

Montaj derinliđi	130,5 mm
Montaj yuvası	Yuva geniřliđi: 292 mm Delik yüksekliđi: 292 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Bilgi	Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir. Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diđer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)	50 Hz'de: 66.000 h 60 Hz'de: 62.000 h
Çalışma sıcaklıđı aralıđı	-30 °C...55 °C
Depolama sıcaklıđı aralıđı	-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 67 dB(A) 60 Hz'de: 70 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,5 kg
Brüt ağırlık	4,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Fan-filtre, 700/770 m <sup>3</sup> /h, 460V, GY: 323x323 mm

# Onaylar

---

Onaylar	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---