


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.460 OM adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.460 - OM adaptéry s pripojovacími vodičmi



Features

Obj. č.	SV 9340.460
Prevedenie	s prívodným káblom
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 10
Menovitý prúd max.	32 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Elektrické parametre UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Dĺžka prívodného kábla	130 mm
Typ DIN lišty	Support frame, 1 x TS 55D
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 55 mm Výška: 208 mm

Features

Počet nosných líšt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šírka × výška)	55 mm x 170 mm
Certifikáty	UL
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,32 kg
Brutto hmotnosť	0,334 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,074
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér SV OM, 32 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10, ŠxV: 55x208 mm, nosný rám, montážna lišta TS 55D

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK