

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Bağlantı hortumu

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Baęlantı hortumu

LCP/LCU'yu sabit bir boru hattına baęlamak için, esnek ve kısaltılabilir baęlantı hortumu (çift taraflı başlık somunu dahil)

Özellikleri

Model numarası	SK 3313.614
Dizayn	Pano soęutma CW
Ürün açıklaması	Su baęlantı kiti sayesinde LCU'nun soęutma suyu baęlantısı kurulum alanındaki sabit borulara kolayca baęlanır. Hortumların bir tarafında 90°'lik bir dirsek ve dięer tarafında hortumların kısaltılmasını saęlayan bir sıkıştırma tablası bulunur.
Malzeme	NBR (içte), çelik spiralli ve kumaş dolgulu
Uzunluk	2,5 m
Su baęlantıları	G ¾" dahili diş
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...70 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	10 bar
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	5,08 kg
Brüt ağırlık	5,485 kg
Gümrük tarifesi numarası	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK baęlantı hortumu, LCU CW 3313.610 için, Uzunluk 2500 mm