

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.015 Poistkový držiak

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - Poistkový držiak 31 A až 60 A

Fuse holders up to 60 A, 3-pole. Simple mounting on support rails or via OM component adaptors on busbars.

Features

Obj. č.	SV 9345.015
Prevedenie	Pre typ poistky triedy J
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov	AWG 1 - 18
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Pre typ poistky (triedu)	J
Menovitý prevádzkový prúd max.	30 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Poznámka	Vhodné pre montáž nasadením a zaklapnutím na nosné lišty prístrojov 35 mm (výška 7,5/15 mm) podľa DIN EN 60 715 alebo kombinácia prístrojových adaptérov RiLine (OM adaptéry/nosiče)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Rozmery	Šírka: 108 mm Výška: 115 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 50 mm ²
Vhodné pre poistky	Priemer: 21 mm Dĺžka: 57 mm
Rozsah napätia pre signalizačné kontrolky	110 - 600 V

Features

Elektrické parametre UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	1,5 - 50 mm ²
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	0,84 kg
Brutto hmotnosť	0,966 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,072
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	Poistkový držiak SV, Trieda J, 30 A, 600 V, 3-pólový, (60 mm)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK