

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.860 Chiller TopTherm

Durum: 16.05.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.860 - Chiller TopTherm 8 – 25 kW

Az yer kaplayan bir TS panosundaki TopTherm Chiller'ler, pano arkasına mükemmel şekilde entegre edilebilir. Modüler tasarımları ve çift frekans uyumlulukları onları oldukça esnek kılar. Ayrıca müthiş servis kolaylığı ve buzlanma koruması sayesinde güvenilirlik sağlar.

Özellikleri

Model No.	SK 3335.860
Fayda	Modül yapı şekli Az kurulum yüzeyi Yüksek seviyede servis kolaylığı Buzlanma koruması ile yüksek güvenilirlik Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme Seri üretim sayesinde stoklardan teslim
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple bağlanmaya hazır yan panelli ve kapılı ünite Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 44 (elektrik)
Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32	Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32	Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Ölçüler	Genişlik: 1.205 mm Yükseklik: 2.140 mm Derinlik: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	45 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	75 l/min
Bilgi	3335.880 ve 3335.890 için 2 metal filtre gereklidir
Sıcaklık kontrolü	Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +18 °C, fark değeri ayarı da mümkündür)

Özellikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...43 °C
Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...25 °C
Sıcaklık gecikmesi	± 2 K
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R410A Miktar: 3,3 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 CO2 eşdeğeri (CO2e): 6,89 t
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 9,2 kW 60 Hz'de: 12 kW
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 20,1 A 60 Hz'de: 17,3 A
Su bağlantıları	G 1" dahili dış
Soğutma devresi sayısı	1
Tank	Hacim: 150 l
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	360 kg
Gümrük tarifesi numarası	84186900
EAN	4028177690066
ETIM 7.0	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------