


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3455.505**

**İletken bağlantısı klemensi**

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3455.505 - İletken bağlantısı klemensi İçeri itme

Kablo bağlantısı için.

## Özellikleri

|   |  |
|---|--|
| Model numarası  | SV 3455.505  |
| Fayda   | Bakım gerektirmez<br>Zaman tasarrufu sağlayan geçme montaj<br>Entegre etiket alanlı terminal gövdesi<br>Üniversal kablo bağlantısı   |
| Uygulamalar   | L, N veya PE kabloların bara bağlantı uçları olarak anahtarlama ve kumanda cihazlarında ve sayaç panolarında kablo bağlantı terminali olarak kullanım.<br>E-Cu veya CUPONAL baralarına montaj için |
| Çalışma şekli   | Aletsiz kablo bağlantısı için tam izolasyonlu terminal<br>Entegre kilit açma pini sayesinde kablo çıkartma   |
| Malzeme   | Poliamid<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma  |
| Renk  | RAL 7042   |
| Test specification  | IEC 60 999-1<br>IEC 60 947-7-1/-2  |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli | 0,5 - 4 mm <sup>2</sup>  |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli | 0,5 - 4 mm <sup>2</sup>  |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli                     | 0,5 - 4 mm <sup>2</sup>  |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli                     | 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Ray kalınlığı için  | 10 mm  |
| Paketteki adet  | 10 adet  |
| Net ağırlık   | 0,12 kg  |

## Özellikleri

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Brüt ağırlık                 | 0,132 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapaıya)    | 0,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapaıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası     | 85369010   |
| ETIM 9                       | EC000001   |
| ETIM 8                       | EC000001   |
| ECLASS 8.0                   | 27141146   |
| Ürün açıklaması              | SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm <sup>2</sup> (Push-in), for bar thickness 10 mm                        |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | ABS<br>Lloyds Register<br>UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini                             |