



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.425

Motorové spouštěče

State: 6.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.425 - Motorové spouštěče 3-pólové

Pro řízení motorů jako přímý nebo reverzní spouštěč s integrovanou ochranou proti přetížení.

Features

Obj. číslo	SV 9635.425
Popis funkce	Pro řízení motorů jako přímý nebo reverzní spouštěč s integrovanou ochranou proti přetížení Použitá hybridní technika umožňuje časté spínání bez opotřebení díky polovodičům Během provozu zajišťují mechanické kontakty nízký ztrátový výkon Prostorově úsporná montáž díky malé konstrukční šířce
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Ztrátový výkon max.	12 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61508 - Motor protection	2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61508 - safe shutdown	3
Jmenovité provozní napětí	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	9 A
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Rozměry	Šířka: 22,5 mm Výška: 160 mm Hloubka: 114 mm
Připojení kulatých vodičů	0,14 - 2,5 mm ²
Nastavitelné monitorování proudu	1,5 - 9 A
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	85371091
ETIM 9	EC002572

Features

ECLASS 8.0	27370804
Popis výrobku	Motorový spouštěč 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pólový, Pripojení kulatých vodičů 0,14 - 2,5 mm ² , ŠV: 22,5x160 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě