


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.840

Měřicí transformátor proudu

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.840 - Měřicí transformátor proudu

Pro induktivní měření průtoku proudu



Features

Obj. číslo	SV 9677.840
Popis výrobku	Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do komponent (rozteč 185 mm), což umožňuje prostorově úspornou montáž.
Materiál	Polyamid
Pro konstrukční velikost	1 - 3
Vhodné pro obj. č.	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Maximální příkon	1,5 VA
Způsob (elektrického) připojení	Kruhový vodič 2,5 mm ² (délka 1,5 m)
Insulation material (class)	B
Primary current	200 A
Secondary current	5 A

Features

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Připojení kulatých vodičů	2,5 - 4 mm ²
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,28 kg
Brutto hmotnost	0,327 kg
Číslo celní sazby	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Popis výrobku	Měřicí transformátor proudu pro NH odpínače

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---