

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3579.005 Lameli bakır raylar

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3579.005 - Lamelli bakır raylar

Yüksek saflıkta elektrolit bakırdan CU lameller F20, uzunluk 2000 mm/ray.



Özellikleri

Model numarası	SV 3579.005
Malzeme	Cu lameller: Yüksek saflıkta elektrolit bakır F20 İzolasyon: Yüksek dirençli vinil karışımı, genleşme %370, sıcaklık: -30 °C...+105 °C, UL-94 V0 uyarınca yangından korunma, dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Uzunluk	2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	1.610 A
Rated current for temperature increase 30 K	1.230 A
Rated current for temperature increase 70 K	1.950 A
Bilgi	Yapı = Bara yaprak sayısı x bara yaprak genişliği x bara yaprak kalınlığı İsteğe göre kısaltılabilir Ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplandığında, lamelli düz bakır baranın iletken sıcaklığı elde edilir. Örnek: 3565.005 180 A ile yüklüdür, yani sıcaklık 30 K yükselir. 35 °C ortam sıcaklığında böylece 35 °C + 30 K = 65 °C iletken sıcaklığı elde edilir.

Özellikleri

Lamelli yassı bakır modeli	Lamel sayısı: 10 Lamel genişliği: 63 mm Lamel kalınlığı: 1 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	12,271 kg
Brüt ağırlık	12,917 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	11,29
Gümrük tarifesi numarası	85446010
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Ürün açıklaması	SV Esnek bara, 10x63,x1mm, L:2m (30K 1240A)

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK