

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.108

Perforex BC 1008 HS freze merkezi

Durum: 22.05.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.108 - Perforex BC 1008 HS freze merkezi

İki kapılı geniş parça tutucu standarttır. Komple kaynaklı panoların işlenmesi için ideal.

Özellikleri

Model No.	AS 4050.108
Dizayn	2200 mm motorlu derinlik ayarı Pano işleme Düz parça işleme İki kapılı Entegre freze talaşı emişli patentli baskı çanağı Minimal yağlama dahil yüksek performanslı mil Otomatik takım kontrolü DIN takımları Pnömatik germe tertibatı
Ürün açıklaması	Perforex BC 1008 HS delme-freze merkezi
Fayda	Yatırım geri dönüş süresi (ROI) kısa ve belirgin derecede yüksek rekabet gücü Yüksek ve sabit ürün kalitesinde kısa işlem süreleri Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma Uzaktan bakımı sağlanabilen, sezgisel atölye programlaması Merkezi veri tabanına sahip ağa uygun yazılım Programlı atölye siparişleri anında kullanıma hazırdır ve yeniden kullanılabilir
Teslimat kapsamı	Perforex BC projeye özgü konfigüre edilir
İşlenebilir malzeme	Alüminyum Çelik Paslanmaz çelik Plastik Bakır
Makine seçenekleri	Sabitlenme yüksekliği uzatması 4050.035
Makine kumandası	Atölye programlaması 4 eksen CNC kumandası 24" monitöre sahip Rittal Optipanel

Özellikleri

Güvenlik	Optik koruma tertibatlı koruyucu kafes Arkada koruyucu çit
Arayüzler	farklı CAD sistemlerine bağlantı DXF formatlarının transferi EPLAN Pro Panel Rittal Konfigürasyon Sistemi
Bilgi	Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Kurulum yüzeyi	Genişlik: 4.600 mm Yükseklik: 2.410 mm Derinlik: 4.600 mm
Basınçlı hava bağlantısı	6 bar
Takım yerleri sayısı	20
Tool holder (Pick-up-System)	Evet
Kumanda gerilimi (DC)	24 V
Anma akımı maks.	32 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Genişlik: 2.300 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 2.200 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Genişlik: 2.300 mm Yükseklik: 1.600 mm
Dimensions clamped panels	Genişlik: 2.300 mm Yükseklik: 1.550 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Genişlik: 2.300 mm Yükseklik: 1.700 mm
Kurulum yüzeyi	Genişlik: 4.600 mm Yükseklik: 2.410 mm Derinlik: 4.600 mm
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	2.700 kg
Gümrük tarifesi numarası	84571090

Özellikleri

EAN	4028177804548
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36600890