

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.418

Secarex AC 18 kesim merkezi

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.418 - Secarex AC 18 kesim merkezi

Yarı otomatik Secarex AC 18 kesme merkezi ile kablo kanalları, kablo kanalı kapakları ve montaj rayları hızlı, hassas ve ergonomik olarak kesilir.



Özellikleri

Model numarası	AS 4050.418
Dizayn	18,5" ekran, i3 işlemcili, klavyeli ve Trackball donanımına sahip DIN raylı endüstriyel bilgisayar Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Ürün açıklaması	Özellikle tek seferlik ve küçük ölçekli üretim için kablo kanallarının, kablo kanalı kapaklarının ve destek raylarının gerekli büyüklükte kısmen kesilmesi. Secarex AC 18 kesme merkezi
Fayda	Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma Kolay taşıma Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım Kesim optimizasyonu ile çok düşük kesim maliyeti Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu Yüksek performanslı aletlerle talaş olmadan temiz kesimler Kesme işlemi sırasında uç durdurucunun otomatik geri çekilmesi Kesim gözetleme penceresinden kontrol edilebilir Bir taslakta beş DIN ray ölçüsü
Teslimat kapsamı	Secarex AC 18 Etiket yazıcı Operasyon ünitesi
İşlenebilir malzeme	Çelik Alüminyum Bakır Plastik

Özellikleri

Makine seçenekleri	Çekmece sistemi 4050.441 Taşıyıcı sistem 4050.442
Güvenlik	Emniyetli iki el kullanımı
Arayüzler	farklı CAD sistemlerine bağlantı Eplan Pro Panel'den veri içe aktarma Perforex Atölye programlaması
Bilgi	Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Kurulum yüzeyi	Genişlik: 4.010 mm Yükseklik: 1.785 mm Derinlik: 870 mm
Basınçlı hava bağlantısı	6 bar
Kablo kanallarının maks. işlenebilir yüksekliği	100 mm
Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği	125 mm
Kablo kanalı min. işlenebilir genişlik	15 mm
Kumanda gerilimi (DC)	24 V
Nominal güç	1,5 kW
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Taşıyıcı ray tipi	C profil rayları 30/15 (EN 60 715 uyarınca) DIN rayları NS 15 (EN 60 715 uyarınca) DIN rayları NS 35/15 (EN 60 715 uyarınca) DIN rayları NS 35/7,5 (EN 60 715 uyarınca) Baralar NLS-CU 3/10
Duvar kalınlığı için (maks.)	2,5 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	515 kg
Brüt ağırlık	590 kg
Gümrük tarifesi numarası	84623290

Özellikleri

ECLASS 8.0

36629090

Ürün açıklaması

Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.