Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.437

# Taşıyıcı ray kesici MC3

Durum: 30.10.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.437 - Taşıyıcı ray kesici MC3

30/15 C profil raylarının yanı sıra TS 35/7,5 ve TS 35/15 taşıyıcı raylarının çapaksız olarak kesilebilmesi için manuel profil kesici. İstenilen ray uzunluğu cetvel (mm/inç) ve ayarlanabilir dayanak ile hassas ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir. Çalışma tezgahı üzerine montaj için.



## Özellikleri

| | |
|---|---|
| Model numarası | AS 4050.437 |
| Ürün açıklaması | 30/15 C profil raylarının yanı sıra TS 35/7,5 ve TS 35/15 taşıyıcı raylarının çapaksız olarak kesilebilmesi için manuel profil kesici. İstenilen ray uzunluğu cetvel (mm/inç) ve ayarlanabilir dayanak ile hassas ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir. Çalışma tezgahı üzerine montaj için. |
| Fayda | Profil raylar ve taşıyıcı rayların uygun maliyetli manuel kesilmesi<br>Profil rayların ve taşıyıcı rayların kısaltılması, elle kesmeye göre daha kolaydır<br>Eksantrik kol ile çapaksız kesim, büyük güç gerektirmez<br>Az bakım gereksinimli ve uzun ömürlü |
| Kurulum yüzeyi | Genişlik: 1.343 mm<br>Yükseklik: 1.162 mm<br>Derinlik: 312 mm |
| İşlenebilir malzeme | Çelik sac<br>Alüminyum<br>Bakır |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 15 kg |
| Brüt ağırlık | 16,15 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |

© Rittal 2026

# Özellikleri

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Ürün açıklaması | For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm |