

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Taşıyıcı ray kesici MC3

Durum: 24.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Taşıyıcı ray kesici MC3

30/15 C profil raylarının yanı sıra TS 35/7,5 ve TS 35/15 taşıyıcı raylarının çapaksız olarak kesilebilmesi için manuel profil kesici. İstenilen ray uzunluğu cetvel (mm/inç) ve ayarlanabilir dayanak ile hassas ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir. Çalışma tezgahı üzerine montaj için.



Özellikleri

Model numarası	AS 4050.437
Ürün açıklaması	30/15 C profil raylarının yanı sıra TS 35/7,5 ve TS 35/15 taşıyıcı raylarının çapaksız olarak kesilebilmesi için manuel profil kesici. İstenilen ray uzunluğu cetvel (mm/inç) ve ayarlanabilir dayanak ile hassas ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir. Çalışma tezgahı üzerine montaj için.
Fayda	Profil raylar ve taşıyıcı rayların uygun maliyetli manuel kesilmesi Profil rayların ve taşıyıcı rayların kısaltılması, elle kesmeye göre daha kolaydır Eksantrik kol ile çapaksız kesim, büyük güç gerektirmez Az bakım gereksinimli ve uzun ömürlü
Kurulum yüzeyi	Genişlik: 1.343 mm Yükseklik: 1.162 mm Derinlik: 312 mm
İşlenebilir malzeme	Çelik sac Alüminyum Bakır
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15 kg
Brüt ağırlık	16,15 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098

Özellikleri

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Ürün açıklaması	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm