

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3179.801

Duvara monte soğutma cihazı Blue e+ S

Durum: 03.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3179.801 - Duvara monte soğutma cihazı Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Denenmiş ve test edilmiş Blue e+ teknolojisine sahip Blue e+ S soğutma üniteleri, dünyanın enerji açısından en verimli soğutma üniteleridir. Bu, makinelerinizin ve sistemlerinizin karbon ayak izini azalttığı anlamına gelir. Üstelik bir dizi akıllı işlev yepyeni bir tasarımla sunulmaktadır.



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | SK 3179.801 |
| Dizayn | duvara monte |
| Fayda | Ortalama %75 enerji tasarrufu ve CO2 ayak izinin düşürülmesi sayesinde iklime zarar vermeyerek üretime katkı sağlar Çoklu voltaj özelliği ve ülkeye özel onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilirlik IoT arayüzü üzerinden akıllı ve kolay izleme Rittal Scan & Service uygulaması ile rahat kullanım |
| Malzeme | Çelik sac |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Pano: RAL 7035 Lamel ızgarası: RAL 7012 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) |
| Opsiyonlar | Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın. |

Özellikleri

| | |
|--|---|
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,52 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,32 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Bilgi | Lütfen montaj bilgilerini dikkate alın. Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur. Sadece yarı açık alanlar için kullanılabilir (açıklama için kılavuza bakın) |
| Ürün numarasına dair not | Tolerans: 110 V -%10 (99 V) ve 240 V +%10 (264 V) |
| Nominal güç | 0,36 kW |
| Hava debisi (serbest üfleme) | Dış devre: 366,6 m ³ /h İç devre: 366,6 m ³ /h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ölçüler | Genişlik: 300 mm Yükseklik: 570 mm Derinlik: 199 mm |
| Gerekli montaj yuvası | Yuva genişliği: 280 mm Delik yüksekliği: 550 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | İç devre IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 12 |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,16 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,1 t |
| Sıcaklık kontrolü | e+ controller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C...60 °C |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif) | 3 °C...60 °C |
| Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C...45 °C |
| Ayar aralığı | 20 °C...50 °C |
| Nominal güç Pel | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,26 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,26 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,31 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,31 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 32 bar |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 12,84 kg |
| Brüt ağırlık | 13,84 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Ürün açıklaması | SK Blue e+ S duvara monte soğutma ünitesi, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 300 x 570 x 199 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation PCF-declaration |