

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451

Sıyırma makinesi S22

Durum: 23.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - Sıyırma makinesi S22

Farklı kesitlere sahip kabloların sıyırılması için yarı otomatik makine

Özellikleri

Model numarası	AS 4050.451
Dizayn	Dokunmatik ekran Entegre toplam adet sayacı Entegre günlük adet sayacı Çekim-sıyırma uzunluğunun kademesiz ayarlanması
Ürün açıklaması	Farklı kesitlere sahip kabloların sıyırılması için yarı otomatik makine.
Fayda	Döner buton ile kolay kesit ayarı Kabloların kolay beslenmesi Kullanıcı dostu kullanım
Teknik özellikler	Elektrikle çalışır Sıyırma aralığı 0,05 - 6 mm ² (AWG 30 - 10) Sıyırma uzunluğu 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Çekim aralığı 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Giriş boyu 22 mm (0.87 in.)
Teslimat kapsamı	Sıyırma makinesi S22 İnce iletkenlerin beslenmesi için özel huni Yedek bıçak
Ölçüler	Genişlik: 190 mm Yükseklik: 190 mm Derinlik: 295 mm
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Görünür güç	70 VA
Çevrim süresi	0,5 s
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,5 kg
Brüt ağırlık	9,06 kg
Gümrük tarifesi numarası	84798997

Özellikleri

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Ürün açıklaması	Stripping machine S 22, 0,05-6mm ²