


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737

Damar ucu yüksükleri

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model numarası	AS 4050.737
Dizayn	manuel kablo işleme için Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT C için
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	beyaz
Uzunluk	12 mm
AWG	20
İç çap	2,6 mm
Kesit için	0,5 mm ²
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Model no. için uygun	4051.205 4051.210
Teslimat şekli	gevşek (10 paket, her biri 100 adet)
Paketteki adet	1.000 adet
Net ağırlık	1 kg
Brüt ağırlık	0,105 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005

Özellikleri

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Ürün açıklaması	Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0,5 mm ² , beyaz, dökme, 12 mm, 10x100

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR
---------	--------------------------