

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Sirküler diřli freze

Durum: 23.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Sirküler diřli freze

Perforex İřleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için metrik diř açma frezesi

Özellikleri

Model numarası	AS 4050.887
Ürün açıklaması	Perforex İřleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için metrik diř açma frezesi
Teknik özellikler	Mil çapı 12 mm Kesme çapı 10 mm Eğim 1,5 mm Kanat açısı 60° Kesme uzunluğu 20 mm Toplam uzunluk 85 mm
Diřler için	M12 - M64
Normlar	DIN 13-1 metrik ISO diřli
İřlenebilir malzeme	Çelik Paslanmaz çelik Alüminyum döküm Plastik Bakır
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,124 kg
Brüt ağırlık	0,124 kg
Gümrük tarifesi numarası	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Ürün açıklaması	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm