

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Krimpleme makinesi RC-I

Durum: 11.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Krimpleme makinesi RC-I kablo terminali WT 24/36 için

Elektro-pnömatik tahrikli, 2 yollu magazinli kablo sıyırma ve krimpleme makinesi, 4 ila 6 mm² (AWG 12 - 10) kesite ve 10 ila 12 mm krimpleme uzunluklarına sahip açık, yalıtılmış kablo uç yüksüklerini işlemek için kullanılır. Krimpleme makinesi LD-I, Rittal Tam Otomatik Kablo Hazırlama Makinesi Wire Terminal ile iletişim ve tam işlevsel entegrasyon için bir arayüze sahiptir.



Özellikleri

Model numarası	AS 4051.022
Ürün açıklaması	Elektro-pnömatik tahrikli, 2 yollu magazinli kablo sıyırma ve krimpleme makinesi, 4 ila 6 mm ² (AWG 12 - 10) kesite ve 10 ila 12 mm krimpleme uzunluklarına sahip açık, yalıtılmış kablo uç yüksüklerini işlemek için kullanılır. Krimpleme makinesi LD-I, Rittal Tam Otomatik Kablo Hazırlama Makinesi Wire Terminal ile iletişim ve tam işlevsel entegrasyon için bir arayüze sahiptir.
Fayda	Kolay kullanım İzolasyonlu kablo ucu yüksüklerinin güvenli ve hızlı işlenmesi 4 ve 6 mm ² için tam otomatik 2'li magazin sayesinde kablo uç yüksükleri için üretime hazırlık süresine gerek yoktur Kablo terminaline tam entegrasyon sayesinde kablo montajında manuel adımlar gerekli değildir
Teknik özellikler	Krimp aralığı 4 - 6 mm ² (AWG 12-10) 4 mm ² 'de krimp uzunluğu: 10 mm (0,39 inç) veya 12 mm (0,47 inç) 6 mm ² 'de krimp uzunluğu: 12 mm (0,47 inç) Giriş boyu 28 mm (1,10 in.) + Krimpleme uzunluğu

Özellikleri

Bilgi	Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
Model no. için uygun	4051.024 4051.036
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	40
Brüt ağırlık	42
Gümrük tarifesi numarası	84633000
EAN	4028177964426

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------