Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

Sıkma pensesi Flex

Durum: 30.10.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

AS 4054.030 - Sıkma pensesi Flex damar ucu yüksükleri için

DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için.





Özellikleri

Model numarası	AS 4054.030
Dizayn	düz
Ürün açıklaması	DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için.
Fayda	Döndürülebilir kafa sayesinde kablo uç kovanları önden veya yandan yerleştirilebilir Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma Boşaltma mandalı Kendinden ayarlı
Malzeme	Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey	Kaplamalı, siyah, mat
Renk	Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme	Trapez sıkma
Kablo giriş yönü	ön ve yan
Ölçüler	Uzunluk: 180 mm
AWG	26 - 8
Kesit için	0,14 - 10 mm²

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,35 kg
Brüt ağırlık	0,388 kg
Gümrük tarifesi numarası	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Ürün açıklaması	AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp