

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.800

## Bara işleme CW 120-M

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.800 - Bara işleme CW 120-M

Bara işleme için mobil ürün çözümü, baraların doğrudan iş istasyonunda yerinde hassas, hızlı ve ergonomik olarak bükülmesi, delinmesi ve kesilmesi için uygundur. Entegre hassas lazer, kesme ve bükme işlemini kolaylaştırır.



## Özellikleri

Model numarası	AS 4055.800
Dizayn	Elektrikli gönye Mandrel R10 Bükme kalıbı Harici 230 V akım bağlantısı Uzun raylar için yandan çekilen destek uzatması Neredeyse tüm işlem olanakları için harici hidrolik bağlantı 4 tekerlek (2'si kilitlenebilir) Çekmece rayları Entegre hidrolik pompa Lazer pointer (yardımcı lazer) Işın gücü Lazer sınıfı 1 Uzunluk durdurucu, dışarı çekme
Ürün açıklaması	Bara işleme için mobil ürün çözümü, baraların doğrudan iş istasyonunda yerinde hassas, hızlı ve ergonomik olarak bükülmesi, delinmesi ve kesilmesi için uygundur. Entegre hassas lazer, kesme ve bükme işlemini kolaylaştırır.
Fayda	Yüksek bükme ve delme hassasiyeti Kolay takım değişimi Atölyede esnek kullanım
Teslimat kapsamı	Bara işleme mobil CW 120-M Ayak şalteri
İşlenebilir malzeme	Bakır Alüminyum

# Özellikleri

Bilgi	Z bendindeki bacak uzunluğu malzeme kalınlığına bağlıdır Delme işleminde maks. 21 x 18 mm uzun delikler de mümkündür. Slot aletleri için sorunuz Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Makine boyutları	Genişlik: 1.380 mm Yükseklik: 1.270 mm Derinlik: 945 mm
Yerleştirme yüzeyi	Genişlik: 1.211 mm Derinlik: 811 mm
Çalışma yüksekliği	974 mm
Nominal güç	2,2 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz/60 Hz
Boy stoperi (maks.)	1.224 mm
Bükme / Yan uzunluğu (min.)	50 mm
Bükme açısı (maks.)	90 °
Bükme (maks.)	110 x 12 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Kesme (maks.)	120 x 12 mm
Delme (maks.)	6,6 x 21,5 mm
Delme/malzeme kalınlığı (maks.)	12 mm
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	700 bar
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	473 kg
Brüt ağırlık	493 kg
Gümrük tarifesi numarası	84624900
ETIM 9	EC011824
ETIM 8	EC011824
ECLASS 8.0	36600804

## Özellikleri

---

Ürün açıklaması

CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.

## Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini