

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3209.104**

**Hava-su ısı eőanjörü**

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3209.104 - Hava-su ısı eşanjörü çatı üstü

Tavan yüzeyine montaj için. Soğutma gücü 1,87 kW – 4 kW. Standart koruma sınıfı IP 55. Zorlu ortamlarda kullanım için özellikle uygundur. Esnek su bağlantı seçenekleri.



## Özellikleri

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Model numarası           | SK 3209.104  |
| Dizayn                   | çatı üstü<br>Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)  |
| Ürün açıklaması          | Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Hava/su ısı eşanjörü, esnek su bağlantı seçenekleri kullanılarak panunun tavanına monte edilir. |
| Renk                     | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı         | Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)<br>Delik şablonu<br>Sızdırmazlık matı<br>Sabitleme malzemesi  |
| Toplam soğutma gücü      | 400 l/h'de L 35 W 10: 1,88 kW  |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nominal güç Pel          | 50 Hz'de: 95 W<br>60 Hz'de: 110 W  |
| Anma akımı maks.         | 50 Hz'de: 0,4 A<br>60 Hz'de: 0,48 A  |

# Özellikleri

|  |  |
|--|--|
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 1: 10 bar  |
| Elektriksel bağlantı türü              | Takılabilir bağlantı terminal bloğu  |
| Açılma süresi                          | 100 %  |
| Soğutucu akışkan                       | Su (özellikler için internete bakınız)   |
| Su giriş sıcaklığı                     | 1 °C...30 °C   |
| Su bağlantıları                        | ½" hortum kılıfı<br>G ¾" harici dış  |
| Sıcaklık kontrolü                      | Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)   |
| Çalışma sıcaklığı aralığı              | 1 °C...70 °C   |
| Ölçüler                                | Genişlik: 597 mm<br>Yükseklik: 417 mm<br>Derinlik: 475 mm  |
| Ürün numarasına dair not               | Talep üzerine teslimat süresi  |
| Koruma türü                            | IP 65 talep üzerine sunulur  |
| Yedek sigorta                          | Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A  |
| Ayar aralığı                           | 20 °C...55 °C  |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 55  |
| Paketteki adet                         | 1 adet   |
| Net ağırlık                            | 27,325 kg  |
| Brüt ağırlık                           | 32,9 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası               | 84158300   |
| ETIM 9                                 | EC002515   |
| ETIM 8                                 | EC002515   |
| ECLASS 8.0                             | 27180712   |
| Ürün açıklaması                        | SK Hava/su ısı değiştirici, tavana monte, 1,875 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic kontrolör, su tedarik bölümleri: V4A (paslanmaz çelik), GYD: 597 x 417 x 475 mm |

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi