

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010

Fan modülü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Fan modülü VX IT, TS IT için

Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. Basit bağlantı teknolojisi ve enerji tasarruflu hız kontrolü.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | SK 5503.010 |
| Dizayn | Tavan sacsız |
| Ürün açıklaması | Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. |
| Fayda | C13 soketli kolay bağlantı teknolojisi Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar |
| Malzeme | Çelik sac, boyalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | 1 fan ünitesi 2 fan Bağlantı için hazır kablolu Montaj malzemeleri dahil Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu |
| Hava çıkışı (çalışma noktasında) | 280 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,39 A 60 Hz'de: 0,36 A |
| Ölçüler | Genişlik: 550 mm Yükseklik: 42 mm Derinlik: 220 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20 |
| Devir sayısı | 100 % |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A |

Özellikleri

| | |
|-----------------------------------|---|
| Montaj seçenekleri | VX IT içinde G x D (mm) ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TS IT içinde G x D ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TX CableNet'te G x D ile (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Bilgi | Belirtilen hava gücünün 280 m ³ /sa üzerine azaltılması 25 Pa kontra basınçta |
| Ses seviyesi (çalışma noktasında) | 46 dB(A) |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT TS IT TX CableNet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 °C...55 °C |
| Nominal güç | 21,5 W |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 2,45 kg |
| Brüt ağırlık | 2,653 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Ürün açıklaması | SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035 |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |