

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Bağlantı hortumu

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Baęlantı hortumu

LCP/LCU'yu sabit bir boru hattına baęlamak için, esnek ve kısaltılabilir baęlantı hortumu (çift taraflı başlık somunu dahil)

Özellikleri

Model numarası	SK 3311.040
Malzeme	NBR (içte), çelik spiralli ve kumaş dolgulu
Dizayn	Pano soęutma
Uzunluk	1,8 m
Su baęlantıları	G 1½" dahili diř
Çalıřma sıcaklıęı aralıęı	-30 °C...70 °C
İzin verilen çalıřma basıncı (p maks.)	16 bar
Paketteki adet	2 adet
Net aęırlık	6,302 kg
Brüt aęırlık	6,779 kg
Gümrük tarifesi numarası	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK baęlantı hortumu, alt ve üst su baęlantısı için, LCP Rack/Inline CW için, U: 1800 mm