

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.898

## TX CableNet ađ panoları

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.898 - TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.



## Özellikleri

Model numarası	TX 7888.898
Dizayn	2. nesil önceden monte edilmiş gözetleme camlı yan panelli Tavan plakalı
Ürün açıklaması	Kısıtlı alanlı, alçak tavanlı veya erişilmesi zor odalara yerleştirme için optimum BT rack çözümü. Sadece küçük elektrikli bileşenlere sahip kurulumlarda kullanılmayan yükseklik üniteleri nedeniyle güç kaybı olmaz.
Fayda	Yeni taban sacı konsepti: Kablolama için derinliğin tam kullanımı ve bir fan modülünün entegrasyonu için imkan Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti 19" profil rayları, önde ve arkada, derinlik ayarlı Hızlı erişim için vidalı yan paneller VX taban sistemi, havalandırmalı, kablo girişinin taban üzerinden veya bir sıralama içinde kolayca yapılmasını sağlar ve ayrıca iklimlendirmeyi destekler. Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, 1,2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm

# Özellikleri

Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano Önde ve arkada 19" profil raylı dolap iskeleti Yan duvarlar VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı Çıta fırçası 19" kombinasyon rayı 50 iç altıgen M5 vida, kafes somunlar M5, iletken (opsiyon) Kablo kılavuz askıları (ayrı teslim edilir) Montaj malzemeleri dahil Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	445 mm
Dizayn	önceden monte edilmiş yan panelli
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı
Ön kapı tasarımı	Camlı kapı, tek parçalı 3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Taşıma kapasitesi	5000 N
Yük kapasitesi (statik)	500 kg
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20

## Özellikleri

Bilgi	Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	132,5 kg
Brüt ağırlık	142,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, ön montajlı, GYD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------