

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3318.600 Chiller TopTherm

Durum: 14.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3318.600 - Chiller TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm Chiller tavan montajı veya Stand alone modeli olarak esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su ısı eşanjörünü besler. Standart olarak nano kaplamalı kondenserli.

Özellikleri

Model numarası	SK 3318.600
Dizayn	Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı Sıvı taşıyıcı pompa
Fayda	Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Komple bağlanmaya hazır ünite Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 44 (elektrik)
Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32	Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32	Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Hava debisi (serbest üflemler)	50 Hz'de: 900 m³/h 60 Hz'de: 900 m³/h
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 430 mm
Sıcaklık kontrolü	Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...43 °C

Özellikleri

Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...30 °C
Sıcaklık gecikmesi	± 2 K
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,975 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 eşdeğeri (CO2e): 1,39 t
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 0,69 kW 60 Hz'de: 1,07 kW
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 5,1 A 60 Hz'de: 5,6 A
Su devresi	Basınçlı sızdırmaz
Su bağlantıları	G ½" dahili dış
Soğutma devresi sayısı	1
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	47
Brüt ağırlık	48
Gümrük tarifi numarası	84186900
EAN	4028177351134
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------