

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.600

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 02.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.600 - TS 8 modüler pano sistemleri Paslanmaz çelik

TS 8 modüler sistemleri, 1.4301, (AISI 304) numara paslanmaz çelik malzemedendir, montaj plakası dahil. Koruma sınıfı IP 55.



Özellikleri

Model numarası	TS 8450.600
Malzeme	Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası ve taban sacları: Çıplak Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Tavan sacı Kablo giriş plakaları Arka panel Montaj plakası 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri

Özellikleri

2 supportstrips in depth	Evet
Kapı adeti	1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IK kodu	IK09
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.896 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	121,1 kg
Brüt ağırlık	128,9 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS 8 Pano, 1.4301, GYD:800x2000x600mm, IP55

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
---------	--

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK