

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3378.300 Liquid Cooling Package

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3378.300 - Liquid Cooling Package LCP endüstri rackı

VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı eşanjörü. 600 veya 800 mm derinlikte ve 2.000 mm yükseklikte VX25 panolar için uygun. Her iki tarafa 5'er kW veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı mümkündür. Cihazın altından ve üstünden su bağlantısı seçenekleri.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3378.300
Dizayn	Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması	VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı eşanjörü. 600 veya 800 mm derinlikte ve 2.000 mm yükseklikte VX25 panolar için uygun. Her iki tarafa 5'er kW veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı mümkündür. Cihazın altından ve üstünden su bağlantısı seçenekleri.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantıya hazır soğutma ünitesi, terminal bloğuna kablolanmış Ekranlı ön kapı Arka panel Çoklu dil destekli dokümantasyon
Toplam soğutma gücü	2000 l/h'de L 35 W 10: 9,5 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 350 W 60 Hz'de: 350 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,65 A 60 Hz'de: 2,62 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1 - 6 bar
Elektriksel bağlantı türü	Bağlantı terminali
Açılma süresi	100 %
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	7 °C...30 °C
Su bağlantıları	G ¾" dahili dış

## Özellikleri

Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...70 °C
Bilgi	Vida ile yandan birleştirme imkanı
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Ses basıncı seviyesi	60 dB(A)
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	111,5 kg
Brüt ağırlık	121,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK LCP - Sıvılı Soğutma Paketi, VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı değıştirici, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, su tedarik bölümleri: Bakır/pirinç, GYD: 300 x 2000 x 600 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini