Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8686.000

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 02.11.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

VX 8686.000 - Modüler pano sistemi VX25 Temel pano

Kabin yapısı standardı: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş taban saclı kabin çerçevesi. Verimli pano donanımı için mükemmel şekilde uygun.





Özellikleri

Model numarası	VX 8686.000
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan sacı Arka panel Kablo giriş plakaları Montaj plakası 2 montaj rayı 18 x 39 mm Kilit: 3 mm double-bit

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)	499 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	88,76 kg
Brüt ağırlık	92,3 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	265,29 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Modüler pano sistemi, GYD: 600x1800x600 mm, çelik sac, montaj plakalı, ön tarafta tek kapılı

Onaylar

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirimi Uygunluk bildirimi PCF-declaration