

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8815.000

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 24.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8815.000 - Modüler pano sistemi VX25 Temel pano

Kabin yapısı standardı: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan sacı, bölünmüş taban sacı kabin çerçevesi. Verimli pano donanımı için mükemmel şekilde uygun.



Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Model numarası | VX 8815.000 |
| Malzeme | Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan sacı Arka panel Kablo giriş plakaları Montaj plakası 2 montaj rayı 18 x 39 mm Kilit: 3 mm double-bit |

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 500 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 699 mm x 1.096 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1 NEMA 12 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Tip 12 |
| IK kodu | IK10 |
| Kapı adeti | 1 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 80,15 kg |
| Brüt ağırlık | 82,4 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 234,99 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | VX Modüler pano sistemi, GYD: 800x1200x500 mm, çelik sac, montaj plakalı, ön tarafta tek kapılı |

Onaylar

Onaylar

| | |
|--------------|--|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Yüzey |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration |
