

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452

## Sıkma makinesi L8

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - Sıkma makinesi L8

İzole kablo uçlarının elektro-pnömatik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.

## Özellikleri

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Model numarası           | AS 4050.452  |
| Dizayn                   | Dokunmatik ekran   |
| Ürün açıklaması          | İzole kablo uçlarının elektro-pnömatik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.   |
| Fayda                    | Kolay kullanım<br>İzolasyonlu kablo ucu yüksüklerinin güvenli ve hızlı işlenmesi<br>Otomatik takım değiştirme sayesinde hazırlık süresi yok<br>Özel kabloların işlenmesi mümkün<br>Kolay ve hızlı donatım<br>Otomatik kesit algılama |
| Teknik özellikler        | Kesit aralığı 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14)<br>Krimp boyu 8 mm (0,31 in.)<br>Giriş boyu 35 mm (1.378 in.)<br>Özel ölçülerde plastik yakalı damar ucu yüksüklerin işlenmesi mümkün  |
| Teslimat kapsamı         | Sıkma makinesi L8<br>1 titreşimli konveyör kafası 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup><br>1 titreşimli konveyör kafası 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Bilgi                    | Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine  |
| Ölçüler                  | Genişlik: 390 mm<br>Yükseklik: 460 mm<br>Derinlik: 330 mm  |
| Basıncı hava bağlantısı  | 5,5 bar  |
| Nominal çalışma gerilimi | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Görünür güç              | 110 VA   |
| Presleme                 | Trapez sıkma   |
| Çevrim süresi            | 1,5 s  |

# Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Paketteki adet           | 1 adet                                    |
| Net ağırlık              | 34,6 kg                                   |
| Brüt ağırlık             | 34,67 kg                                  |
| Gümrük tarifesi numarası | 84798997                                  |
| ETIM 9                   | EC002778                                  |
| ETIM 8                   | EC002778                                  |
| ECLASS 8.0               | 36600890                                  |
| Ürün açıklaması          | Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm <sup>2</sup> |