

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Sıkma makinesi R8 E

Durum: 13.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Sıkma makinesi R8 E

Rulo kablo uçlarının elektrik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.



Özellikleri

Model numarası	AS 4050.454
Dizayn	Dokunmatik ekran
Ürün açıklaması	Rulo kablo uçlarının elektrik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.
Fayda	Kolay kullanım Hızlı ayar Atölyede esnek kullanım Sarf malzemelerinin hızlı değişimi
Teknik özellikler	Krimp aralığı 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Krimp boyu 8 mm (0,31 in.) Giriş boyu 40 mm (1.57 in.)
Bilgi	Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine
Ölçüler	Genişlik: 288 mm Yükseklik: 230 mm Derinlik: 345 mm
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Görünür güç	100 VA
Presleme	Trapez sıkma
Çevrim süresi	1,8 s
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	16 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	16 kg
Gümrük tarifesi numarası	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Ürün açıklaması	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²