

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Sıkma makinesi RC

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Sıkma makinesi RC

Farklı kesitli, izoleli kablo yüksüklerinin işlenmesi için 5-yollu kablo toplayıcılı elektro pnömatik sıkma makinesi.



Özellikleri

Model numarası	AS 4050.456
Dizayn	Dokunmatik ekran Dokunmatik ekran üzerinden tel kesiti seçimi Taşıyıcı maks. 23.000 kablo uç kovanına kadar donatılabilir
Ürün açıklaması	
Fayda	Kolay kullanım İzolasyonlu kablo ucu yüksüklerinin güvenli ve hızlı işlenmesi Otomatik takım değiştirme sayesinde hazırlık süresi yok Kolay ve hızlı donatım 5 yönlü montaj sayesinde kablo uç kovanlarının değiştirilmesi gerekli değildir
Teknik özellikler	Kesit aralığı 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Sıkma boyu 8 ve 10 mm Giriş boyu 27 mm (1.06 in.)
Bilgi	Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine
Ölçüler	Genişlik: 335 mm Yükseklik: 565 mm Derinlik: 485 mm
Basıncılı hava bağlantısı	5,5 bar
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Görünür güç	16 VA

Özellikleri

Presleme	Trapez sıkma
Çevrim süresi	2 s
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	24,8 kg
Brüt ağırlık	25,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Ürün açıklaması	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules