

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.565 Kesme Terminali WT

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.565 - Kesme Terminali WT

Kesme Terminali CT kesme merkezi ile kablo kanalları, kablo kanalı kapakları ve destek rayları istenilen ölçüde kesilebilir. Bunlar özellikle benzersiz ve küçük seri üretimler için uygundur.



Özellikleri

Model numarası	AS 4050.565
Dizayn	21.5" Full HD çoklu dokunmatik monitör, i5 işlemcili Terra PC-Mini ile modern işletim çözümü Uzun ve çapraz delikler için delme fonksiyonu dahil olmak üzere montaj rayları için Bir taslakta beş DIN ray ölçüsü ABD versiyonu Kesme Terminali CT H
Fayda	Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma Kolay taşıma Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım Yüksek performanslı aletlerle talaş olmadan temiz kesimler Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu Kesim optimizasyonu ile çok düşük kesim maliyeti Kesme işlemi sırasında uç durdurucunun otomatik geri çekilmesi
Teslimat kapsamı	Kesme Terminali CT H Operasyon ünitesi
İşlenebilir malzeme	Çelik Alüminyum Bakır Plastik
Makine seçenekleri	Etiket yazıcı 4050.557 Taşıyıcı sistem 4050.558

Özellikleri

Arayüzler	RiPanel Processing Center aracılığıyla Eplan Pro Panel'den veri aktarımı CSV listelerinden içeri veri aktarma
Bilgi	Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
Kurulum yüzeyi	Genişlik: 4.000 mm Yükseklik: 1.850 mm Derinlik: 673 mm
Kablo kanallarının maks. işlenebilir yüksekliği	100 mm
Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği	125 mm
Kumanda gerilimi (DC)	24 V
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 60 Hz
Taşıyıcı ray tipi	DIN rayları NS 15 (EN 60 715 uyarınca) DIN rayları NS 35/15 (EN 60 715 uyarınca) DIN rayları NS 35/7,5 (EN 60 715 uyarınca) Baralar NLS-CU 3/10 C profil rayları 34 x 15 (EN 60715 uyarınca)
Duvar kalınlığı için (maks.)	2,5 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	270 kg
Brüt ağırlık	300 kg
Gümrük tarifesi numarası	84571090