

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.749

## Damar ucu yüksükleri

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.749 - Damar ucu yüksükleri rulo

Plastik yakalı.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4050.749
Dizayn	Kablo işleme makineleri için
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	siyah
Şunlar için uygun	Pano tipi: Sıkma makinesi RC Sıkma makinesi R8 Sıkma makinesi R8 E
Uzunluk	8 mm
AWG	16
İç çap	3,5 mm
Kesit için	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Teslimat şekli	rulo
Paketteki adet	5.000 adet
Net ağırlık	5 kg
Brüt ağırlık	0,722 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Ürün açıklaması

Wire end ferrules According to DIN colour code

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)  
UR