

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1919.500

## 壁挂式箱体 EL, 2 段式

状态: 2025/12/16 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 1919.500 - 壁挂式箱体 EL, 2 段式 带摇架

两段壁挂式箱体，配有摇架。防护等级：IP 55。

## 特征

型号	EL 1919.500
型式	带摇架
产品描述	通过摇架可最佳接近壁挂式箱体。
材料	箱体：钢板 1.5 mm 摇架：钢板 前门：铝挤压型材，3 mm 厚的丙烯酸玻璃
表面	箱体和摇架：底漆处理并经粉末涂层 前门：经铝阳极氧化处理
颜色	箱体和摇架：RAL 7035 前门：银色
供货范围	箱体 前门 摇架 482.6 mm (19")，已安装 包括固定附件
高度单位	6 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 380 mm 深度: 369 mm
安装深度	270 mm
可用尺寸	可用宽度: 537 mm 可用高度: 317 mm
基本材料	铝

## 特征

---

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准    IP 55

---

OUT\_DISTANCE\_FROM\_GLAZED    67 - 97 mm  
\_DOOR\_TO\_SWING\_FRAME

---

包装单元                          1 件

---

净重                                19.8

---

毛重                                20.8

---

EAN                                 4028177462892

---

ECLASS 8.0                        27142408

## 批准

---

批准                                Lloyds Register of Shipping