

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.111

# 卫生型电缆固定螺栓

状态: 2026/5/31 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.111 - 卫生型电缆固定螺栓

更紧凑的结构规格和锁紧螺母已包含在供货范围内。



## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | HD 2410.111  |
| 型式   | EMC  |
| 您的获益 | 通过向外光滑、封闭的表面有效阻止有害微生物的沉积。<br>与传统电缆固定螺栓相比极大地方便了清洁工作并由此节省了清洁费用。  |
| 使用范围 | 食品和嗜好品的生产和包装<br>净化室技术（例如制药业）<br>生物技术<br>化学工业                   |
| 材料   | 螺母：不锈钢 1.4305 (AISI 303)<br>密封件：EPDM，符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 |
| 供货范围 | 包括锁紧螺母   |
| 尺寸   | 螺纹：M16 x 1.5   |

## 特征

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 用于电缆直径                    | 5 - 10 mm  |
| 工作温度范围                    | -20 °C...100 °C  |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP69 / IPX8 (5 bar, 30 分钟)  |
| 包装单元                      | 5 件  |
| 净重                        | 0.2 kg   |
| 毛重                        | 0.206 kg   |
| 税率号                       | 73072980   |
| ETIM 9                    | EC000441   |
| ETIM 8                    | EC000441   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| 产品描述                      | HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, EMC version |

## 批准

---

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 批准 | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
|----|-------------------------------|