Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.621 聚酰胺电缆固定螺栓

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2411.621 - 聚酰胺电缆固定螺栓

集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。

特征

型号	SZ 2411.621
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内,由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	聚酰胺 6 密封件: CR/NBR
颜色	RAL 7035
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68(5 bar,30 分钟)
尺寸	高度: 28 mm
螺纹	M20 x 1.5
螺纹长度	10 mm
最小电缆直径	6 mm
最大电缆直径	12 mm
工作温度范围	-30 °C100 °C
torque	5.5 Nm
扳手开口宽度	24 mm
尺寸	螺纹: M20 x 1.5 螺纹长度: 10 mm

© Rittal 2025 2

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
	UL Type 13
包装单元	50 件
净重	0.55
毛重	0.615
税率号	39269097
EAN	4028177809987
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

批准

批准	CSA + CSAus
	UL + C-UL (listed)
	VDE
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3