


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5330.113

## Network/sunucu panosu VX IT

Durum: 20.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5330.113 - Network/sunucu panosu VX IT perfore kapılı, 19" profil raylı, standart

VX IT ađ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik deđişken 19" profil raylı 19" iç donanım.



## Özellikleri

Model numarası	VX 5330.113
Dizayn	havalandırmalı Standart 19" montaj dikmeli
Malzeme	Çelik sac Alüminyum Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donanım: Boyalı Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035 Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005 İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005 Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005

# Özellikleri

Teslimat kapsamı	VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli) Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Profil rayları, 482,6 mm (19") Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, ön ve arka köşe bölümlerinde kablo girişli Çelik sac arka kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/ arka	87 mm / 520 mm
Instalation position in 19" area	ön ve arka
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	520 mm
19" sabitleme	montaj aparatı kullanarak çerçeveye üstten ve alttan vidalanmış
Dizayn	Standart
Kapak modeli	çok parçalı, ön ve arka köşe bölümlerinde kablo girişli
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ön kapı tasarımı	Alüminyum çelik sac cam kapı, havalandırmalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli	19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
Baza modeli	açık
Dizayn 19" seviyesi	ön ve arka

## Özellikleri

Konum profili raylarının modeli	19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi	15.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)	12.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	63,8 kg
Brüt ağırlık	74,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	184,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK