

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.861

电缆固定螺栓，黄铜

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.861 - 电缆固定螺栓，黄铜

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 型号 | SZ 2411.861 |
| 您的获益 | 连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆 |
| 材料 | 黄铜 密封件：CR/NBR |
| 表面 | 镀镍 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟） |
| 尺寸 | 高度: 52 mm |
| 螺纹 | M50 x 1.5 |
| 螺纹长度 | 9 mm |
| 最小电缆直径 | 27 mm |
| 最大电缆直径 | 38 mm |
| 工作温度范围 | -40 °C...100 °C |
| torque | 35 Nm |
| 扳手开口宽度 | 58 mm |
| 尺寸 | 螺纹: M50 x 1.5 螺纹长度: 9 mm |

特征

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13 |
| 包装单元 | 2 件 |
| 净重 | 0.6 kg |
| 毛重 | 0.678 kg |
| 税率号 | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| 产品描述 | SZ 电缆固定螺栓, 黄铜, 规格: M50x1,5, 用于电缆直径 \varnothing 27-38 mm |

批准

| | |
|----|---------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) VDE |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
