

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.500

EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.500 - EMC（电磁兼容） 电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 型号 | SZ 2843.500 |
| 型式 | 电缆固定螺栓，公制 |
| 产品描述 | 接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层，从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层，由此形成导通连接。 |
| 材料 | 黄铜 密封件：CR/NBR |
| 表面 | 镀镍 |
| 说明 | 最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套 |
| 最小电缆直径 | 27 mm |
| 最大电缆直径 | 38 mm |
| 防护等级 IP 69K | IP 69K |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 68 |
| 屏蔽直径（最小） | 19 mm |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.3 kg |

特征

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 毛重 | 0.363 kg |
| 税率号 | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| 产品描述 | SZ EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓, 公制, 规格: M50 |

批准

| | |
|----|---------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) VDE |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
