

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.630

EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓

状态: 2026/5/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.630 - EMC（电磁兼容） 电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

型号	SZ 2843.630
型式	电缆固定螺栓，公制
产品描述	接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层，从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层，由此形成导通连接。
材料	黄铜 密封件：CR/NBR
表面	镀镍
说明	最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套
最小电缆直径	34 mm
最大电缆直径	44 mm
防护等级 IP 69K	IP 69K
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 68
屏蔽直径（最小）	30 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	1 件
净重	0.421 kg

特征

毛重	0.528 kg
税率号	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	SZ EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓, 公制, 规格: M63

批准

批准	UL + C-UL (listed) VDE
解释	符合性声明
