Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3105.350 控制机柜加热装置

状态: 2025/11/25 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3105.350 - 控制机柜加热装置 无风扇

用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。无风扇的规格。持续加热功率10-150W。







特征

型 号	SK 3105.350
产品描述	用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损 失。
材料	铝,阳极氧化处理
供货范围	PTC 加热装置 快速接线柱 安装固定件
说明	要在控制机柜内精确地进行温度调节,建议使用恒温器 为避免组件上结露,建议使用恒湿器进行加热调节 在大型机柜中,最好通过安装多台小功率加热装置以实现均匀的热分 布。
关于订货编号的说明	可在 -40 °C 的工作温度下使用。如有需要,可提供制造商声明。 特殊电压请洽询。保留技术更改权。
10°C 时的持续加热输出功率	63 W - 75 W

© Rittal 2025

特征

额定工作电压	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 64 mm
	高度: 230 mm
	深度: 56 mm
前置熔断器	自动保险器/熔丝:4A
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
防护等级	II(防护绝缘隔离)
工作温度范围	-33 °C65 °C
包装单元	1件
净重	0.59
毛重	0.62
税率号	85162999
EAN	4028177638655
E-Number Sweden	E3404354
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

批准

批准	CSA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025