

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU uluslararası, metered model

Durum: 14.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.238 - Blade PDU uluslararası, metered model

Akım ve güç denetimi için kapsamlı yönetim fonksiyonlarına sahip akıllı elektrik dağıtımı.



Özellikleri

Model numarası	DK 7955.238
Dizayn	PDU, metered
Ürün açıklaması	IT sunucu panolarında kullanım için High Power elektrik dağıtımı. Blade PDU metered, faz başına akım ve güç denetimi için kapsamlı yönetim fonksiyonlarına sahiptir. Ön yüzde bulunan entegre OLED renkli ekran ile temel fonksiyonlar ayarlanabilir ve elektrik sarfiyat verilerine hızlı erişim sağlanır. Ağ arayüzü ile PDU'nun web sunucusuna uzaktan erişim mümkündür. Sarfiyat parametreleri SNMP üzerinden bir DCIM yazılıma iletilir. Ortam parametrelerinin denetimi için CAN arayüzüne en fazla 4 adet sensör (sıcaklık/nem/erişim) bağlanabilir.
Fayda	Ağ bağlantısı TCP/IP, SNMP
Teknik özellikler	Üniversal konektör kilidi ve gerekli olmayan IEC 60320, C13 ve C19 yuvalarının kapatılması mümkün MTBF (40 °C'de): 80.000 saat
Malzeme	Çelik sac, toz kaplamalı
Renk	RAL 9005
Measurement functions, description	Faz veya besleme başına ölçüm Gerilim V, akım A, frekans Hz Aktif güç kW, aktif enerji kWh Reaktif güç kVA, reaktif enerji kVAh

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 450 mm Yükseklik: 135 mm Derinlik: 380 mm Uzunluk: 4 U
Priz sayısı ve tipi	12 x C13 / 12 x C19
Prizler	12 x Soğuk cihaz soketi C13 12 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)	63 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Kirlenme derecesi	2
Arayüzler	Entegre web sunucusu, RJ45 üzerinden
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Direktifler	2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
Normlar	EN 60950-1 EMV: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoller	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Bağlantı Giriş kablosu (tip/uzunluk)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604