

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3185.730 顶装 Blue e+ 空调

状态: 2026/6/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3185.730 - 顶装 Blue e+ 空调 有效冷却功率 1.30 kW

通过创新型混合技术实现革命性的节能。通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75% 的用电量。宽电压电压范围可应用于全球，还可以通过触屏进行直观操作。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | SK 3185.730 |
| 型式 | 顶装式 |
| 您的获益 | 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。 凭借其独特的多电压兼容能力，全球通用 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命 通过触屏和智能接口进行直观操作 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 顶装 Blue e+ 空调 折叠式过滤器 已接好线 包括固定件 冷凝液软管 (3 m) |

特征

| | |
|------------------------------|--|
| 选项 | 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网，请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控，可以提高机器可用性和流程安全。 |
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求 | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW |
| 额定工作电压 | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
| 说明 | 仅可安装在最小尺寸为（宽 x 深）800 x 600 mm 的机柜上 不得在没有折纸漏斗的条件下运行 一旦下载该软件，使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。 |
| 额定功率 | 0.75 kW |
| 气流量（自由送风） | 外部回路: 750 m ³ /h 内部回路: 700 m ³ /h |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04 |
| 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz | 5.3 |
| 型式 | 顶装式 |
| 尺寸 | 宽度: 700 mm 高度: 308 mm 深度: 560 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54 折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54 |

特征

| | |
|--|--|
| 制冷剂/制冷媒质 | 制冷剂: R-513A 量: 0.6 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO2 等值物 (CO2e): 0.38 t |
| 接线方式 | 插入式接线板 |
| 温度调节器 | e+ 控制器 (出厂设置 +35 °C) |
| 工作温度范围 | -20 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -40 °C...70 °C |
| 制冷剂回路 (主动) 工作温度范围 | 3 °C...55 °C |
| 热管工作温度范围 | -20 °C...45 °C |
| 调节范围 | 20 °C...50 °C |
| 额定功率 Pel | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.57 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.57 kW |
| 允许的工作压力 (p 最大) | 24 巴 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 49 kg |
| 毛重 | 56.25 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 625.52 |
| 税率号 | 84158200 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |

特征

ECLASS 8.0

27180704

产品描述

顶装 Blue e+ 空调 总冷却功率 1.3 kW, 700 x 308 x 560 mm

批准

批准

经过 TÜV 安全检验

UR + C-UR (recognized)

解释

符合性声明

Declaration of conformity - F-gas regulation

PCF-declaration