

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8458.000

VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8458.000 - VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik IP 66/NEMA 4X

Yüksek kalite paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) konusunda Avrupa ve Amerika standartlarına göre test edilmiş en yüksek koruma sınıfına sahiptir- böylece tüm dünyada kullanılabilir: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan sacı, bazalı pano çerçevesi



Özellikleri

Model numarası	VX 8458.000
Malzeme	Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Kablo giriş plakası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası ve taban sacları: Çıplak Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Montaj plakası: Çinko kaplamalı

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan Kablo giriş plakası Arka panel Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm Modüler genişleme contası
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tip 12
IK kodu	IK10
Kapı adeti	1
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için 2486.400 alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz Sıralama kombinasyonu için VX standart pano birleştirme aparatları, IP 66/NEMA 4X koruma sınıfı muhafaza edilerek kullanılabilir.
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	129,6 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	143,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front

Onaylar

Onaylar	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration