


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.028

## RiLineX Kartı

Durum: 30.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.028 - RiLineX Kartı

RiLineX komple kart, 3 kutuplu, 800 A, 30 x 10 mm baralar dahil. 1200 mm genişliğinde kabinler için 1105 mm uzunluk. IP 2XB'ye kadar tam dokunmatik korumalı, IP 3X'e yükseltilebilir. Yatay, dikey ve baş üstü monte edilebilir. 1000 V AC ve 1500 V DC'ye kadar gerilim için. Test edilmiş kısa devre dayanımı 65 kA'ya kadar. Arka kısımda kablo yönlendirmesi mümkündür. IEC ve UL onayı.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9360.028
Fayda	Tamamen dijital ürün verileri üzerinden zaman tasarrufu Önceden monte edilmiş komple pano sayesinde daha az montaj süresi 1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış Kolay genişletme ve saha sıralaması
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma E-Cu
Renk	RAL 35745 RAL 9005
Teslimat kapsamı	Entegre baralar dahil

# Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Normlar	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Anma akımı maks.	800 A
Anma akımı (UL)	800 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS, muhafazasız 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
Baraların orta mesafesi	60 mm
Anma darbe gerilim direnci Uimp	12 kV
Anma gerilimi	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
Anma kısa süreli dayanım akımı/t	65 kA/500 ms
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Bara boyutları	30 mm x 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 1.105 mm Yükseklik: 246 mm Derinlik: 49,2 mm
Yangın yükü	115,574 MJ/m <sup>2</sup>
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	14 kg
Brüt ağırlık	14,68 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	8,838
PCF/VE (beşikten kapiya)	92,84
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001900
Ürün açıklaması	RX RiLineX Pano 800 A, 3 kutuplu, E-Cu 30x10 mm baralar dahil, 60 mm bara merkezden merkeze mesafe, G: 1105 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration