Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3238.724 Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2025/11/27 (来源: rittal.com/tw-zh)




SK 3238.724 - Blue e+ 过滤器风扇

整体过滤器风扇装置,无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 $20-1,160~\text{m}^3/\text{h}$,标准防护等级 IP54。







特征

| 型号 | SK 3238.724 |
|------|--|
| 型式 | 壁装式 |
| 产品描述 | 采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。 |
| 您的获益 | 在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器 |
| 风扇 | 轴向,直流电机 |

© Rittal 2025 2

特征

| 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫 | 在直流电下: 53 m³/h |
|--------------------------------------|--|
| 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫) | 在直流电下: 63 m³/h |
| 使用相应输出过滤器(包括无纺纤 维过滤垫)时的气流量 | 在直流电下: 40 m³/h |
| 使用相应输出过滤器(包括折叠式 过滤垫)时的气流量 | 在直流电下: 49 m³/h |
| 额定工作电压 | 24 V (直流) |
| 额定功率 Pel | 在直流电下: 5.7 W |
| 额定电流 最大 | 在直流电下: 0.27 A |
| 尺寸 | 宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm 深度: 82.5 mm |
| 安装深度 | 64 mm |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm |
| ──────────────────────────────────── | IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55,带折叠式过滤垫和吸附垫 IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩 |
| 防护等级 NEMA | UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水 罩 |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝:2A |
| 说明 | 针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子 |
| | |

© Rittal 2025 3

特征

| 贮存温度范围 | -30 °C70 °C |
|------------|-----------------|
| 噪音等级 | 在直流电下: 52 dB(A) |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 0.45 |
| 毛重 | 0.607 |
| 税率号 | 84145915 |
| EAN | 4028177998223 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

批准

| 批准 | 30 - KC Korea |
|--------|------------------------|
| | UL + C-UL - FTTA |
| | UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | |

© Rittal 2025 4