

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.724 Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2026/7/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.724 - Blue e+ 过滤器风扇

整体过滤器风扇装置，无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 20 - 1,160 m³/h，标准防护等级 IP54。



特征

型号	SK 3239.724
型式	壁装式
产品描述	采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定，并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
您的获益	在交付条件下选用折叠式过滤器，可实现最高的空气性能 由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上 斜流风扇技术可提高压力稳定性，确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装
材料	塑料
颜色	RAL 7035
供货范围	已安装完毕的单元，包含折叠式过滤器
风扇	轴向，直流电机

特征

自由送风时的气流量（带折叠式过滤垫）	在直流电下: 110 m ³ /h
使用相应输出过滤器（包括折叠式过滤垫）时的气流量	在直流电下: 92 m ³ /h
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫）	在直流电下: 100 m ³ /h
使用相应输出过滤器（包括无纺纤维过滤垫）时的气流量	在直流电下: 75 m ³ /h
额定工作电压	24 V (直流)
额定功率 P _{el}	在直流电下: 5.7 W
额定电流 最大	在直流电下: 0.27 A
尺寸	宽度: 204 mm 高度: 204 mm 深度: 105 mm
安装深度	84 mm
安装开口截面	开孔宽度: 177 mm 开口高度: 177 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55, 带折叠式过滤垫和吸附垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
说明	针对 3237.XXX 过滤器风扇, 通过设备上的 2 条单芯导线（长度约 300 mm）连接电子接口, 其他过滤器风扇则采用弹簧端子
工作温度范围	-15 °C...55 °C

特征

贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在直流电下: 51 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.78 kg
毛重	0.989 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK Blue e+ 过滤器风扇, 110 m ³ /h, 24 V (DC), 宽 x 高 x 深: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

批准

批准	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明